

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 4454 70     | 1/5 | 16,54              | 01 | 4010337117384 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 4454 72     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117391 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 4454 73     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117360 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 4454 74     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117407 |
|  Grau matt (lackiert)           | 4454 76     | 1/5 | 22,81              | 11 | 4010337117377 |

### Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsringern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

### Technische Daten

Einbautiefe: 32 mm

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leitergut:                                | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

---