

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskrallen System 55



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	4466 01	10	6,90	21	4010337095088
 Reinweiß glänzend	4466 03	10	6,90	21	4010337095101
 Reinweiß seidenmatt	4466 27	10/100	6,90	21	4010337095125
 Anthrazit	4466 28	10/100	8,59	11	4010337095132
 Farbe Alu	4466 26	10	13,10	11	4010337095118
 Schwarz matt	4466 005	10/100	13,10	11	4010337095071
 Grau matt	4466 015	1/5	13,10	11	4010337095095
 Edelstahl	4466 600	10	21,23	11	4010337095149
 Bronze / Schwarz	4466 603	1/5	22,07	11	4010337095156



Bronze / Cremeweiß

4466 613

1/5

22,07

11

4010337095170

Merkmale

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüsselochprofile mittels Dosenschrauben.
 - Geringe Einbautiefe.
 - Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
 - Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
 - Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
 - Bruchsicherer Thermoplastsockel.
-

Technische Daten

Einbautiefe:	29 mm
Leitergut:	starr und flexibel
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²
