

**SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ senkrecht mit Klappdeckel, ohne Befestigungskrallen  
WG AP**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| Grau          | 4780 30     | 5  | 36,31              | 24 | 4010337092681 |

#### Technische Daten

Anschlussquerschnitt  
- für Leiter von:  
1,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Leitergut:  
starr und flexibel

#### Hinweise

- Statt der SCHUKO-Steckdosen können in der senkrechten Kombination auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden.