


## Funk Bewegungsmelder



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 5207 16     | 1  | 203,54             | 33 | 4010337059134 |

## Merkmale

- Bewegungserkennung durch Passiv-Infrarot-Sensor (PIR).
- Integrierter Sabotageschutz.
- Tierimmunität.

## Technische Daten

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Spannungsversorgung    |                     |
| - Batterie:            | 1 x CR123A          |
| Batterie               |                     |
| - UN-Nr.:              | 3091                |
| Funkfrequenz           |                     |
| - Bereich 1:           | 868,0 bis 868,6 Mhz |
| - Bereich 2:           | 868,7 bis 869,2 Mhz |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m           |
| Montagehöhe            |                     |
| - empfohlen:           | 2,1 m               |
| Erfassungsbereich      |                     |
| - nach vorne:          | ca. 10 m            |
| - zu jeder Seite:      | ca. 6 m             |
| Umweltklasse:          | II                  |
| Sicherheitsgrad:       | 2                   |
| Luftfeuchtigkeit:      | 93 %                |
| Umgebungstemperatur:   | -10 °C bis +55 °C   |

## Hinweise

- Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  - Nur zur Installation in Innenräumen.
  - Die Montagehöhe hat Einfluss auf den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders (Gebrauchsanleitung beachten).
- 

## Lieferumfang

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
  - Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- 

## Abmessungen in mm

B 55

H 55

T 40

---