

Schlüsselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Aufputz	5234 00	1	207,38	33	4010337110699
Unterputz	5237 00	1	207,38	33	4010337110705

Merkmale

- Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen.
- Geeignet zur Verwendung mit handelsüblichem Profilhalbzylinder (Montagehinweise beachten).
- Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz.
- Verfügt über zwei innenliegende, separate Schalter mit Wechselkontakt die einzeln auf Dauer- oder Impulskontakt eingestellt werden können.
- Drei LED s (rot, gelb, grün) mit Vorwiderstand und Verpolungsschutz können frei belegt werden.
- Integrierter Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige kann frei belegt werden.
- Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung.
- Frontbohrschutz.

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12 V
2 Wechselschalter - potentialfrei:	30 V / 100 mA belastbar
Stromaufnahme bei DC 12 V	
- LED:	ca. 10 mA
- Summer:	ca. 10 mA
Schutzart	
- Aufputz:	IP54
- Unterputz:	IP34
Umweltklasse:	IV
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

Lieferumfang

- Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten!

Abmessungen in mm

Aufputz-Gehäuse :	B 85	H 115	T 57
Unterputz-Frontplatte:	B 90	H 121	T 3
Unterputz-Gehäuse:	B 72	H 102	T 61
