

## Funk Rauchwarnmelder für Alarmzentrale Connect



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß glänzend	5236 16	1	122,33	33	4010337059240

### Merkmale

- Der Funk Rauchwarnmelder erkennt eine Rauchentwicklung und warnt mit einem lauten Signalton und blinkende LED.
- Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
- Integrierter Sabotagekontakt.
- Bei entsprechender Konfiguration können bei einer Rauchererkennung zusätzlich Innensirenen eingeschaltet oder Fernalarmierungen ausgelöst werden.

### Technische Daten

Spannungsversorgung:	Batterie, verkapselt, nicht austauschbar
Batterielebensdauer:	bis zu 10 Jahren (nach Aktivierung)
Signalisierung	
- akkustisch:	mind. 85 dB bei Alarm
- visuell:	LED
Funkfrequenz:	868,0 bis 868,6 Mhz 868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite:	100 m (Freifeld)
Anwendungsbereich:	DIN 14676
Normen:	DIN 14604
Luftfeuchtigkeit:	93 %
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +55°C

## Hinweise

- Nur zur Installation in Innenräumen nach DIN 14676.
  - Nur für den Einsatz in Verbindung mit dem Sicherheitssystem Alarm Connect.
- 

## Lieferumfang

- 1 x Funk Rauchwarnmelder
  - 1 x Montageplatte
  - 2 x Schrauben (geeignete Dübel sind bauseits zu stellen)
- 

## Abmessungen in mm

Ø 125      H 38

---