


eNet Funk Handsender 1fach



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Anthrazit | 5350 10 | 1 | 63,96 | 42 | 4010337774075 |

Merkmale

- Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
- Eine Taste für einen Kanal.
- Status-LED.
- Batteriebetriebenes Gerät.

Mit eNet Server einstellbar:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
- Bediensperren.
- Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus oder individuelle Szenen konfigurierbar.
- Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren.
- Update der Gerätesoftware.

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m |
| Nennspannung: | DC 3 V |
| Batterie | |
| - Typ: | CR 2450N |
| - UN-Nr.: | 3091 |

Hinweise

- Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

- Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 40,5

H 55

T 15
