

## eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|               | 5421 00     | 1/5 | 152,08             | 42 | 4010337774174 |

### Merkmale

- Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle.
- Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
- Szenenbetrieb.
- Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.

Mit eNet Server einstellbar:

- Maximalhelligkeit.
- Dimmgeschwindigkeit.
- Nachlaufzeit.
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
- Auf- bzw. Abdimmrampe.
- Abschaltvorwarnung.
- Dauer-Ein, Dauer-Aus.
- Hotelfunktion.
- Lichtregelung.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisierung des Geräts.

### Technische Daten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nennspannung:        | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by:            | max. 0,5 W         |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C  |
| Steuerstrom:         | max. 50 mA         |
| Schaltstrom          |                    |
| - Ohmsche Last:      | 6 A                |
| - Leuchtstofflampen: | 3 AX               |
| Anschlussleistung    |                    |
| - Ohmsche Last:      | 1380 W             |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Kapazitive Last:     | 690 VA (560 µF)        |
| Anschlussquerschnitt:  | max. 4 mm <sup>2</sup> |
| Funkfrequenz:          | 868,0 bis 868,6 MHz    |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m              |
| Abmessungen:           | Ø 53 H 28              |

---

## Hinweise

- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
-