

eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 5421 00 | 1/5 | 149,24 | 42 | 4010337774174 |

Merkmale

- Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle.
- Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
- Szenenbetrieb.
- Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.

Mit eNet Server einstellbar:

- Maximalhelligkeit.
- Dimmgeschwindigkeit.
- Nachlaufzeit.
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
- Auf- bzw. Abdimmrampe.
- Abschaltvorwarnung.
- Dauer-Ein, Dauer-Aus.
- Hotelfunktion.
- Lichtregelung.
- Repeaterfunktion.
- Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by: | max. 0,5 W |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
| Steuerstrom: | max. 50 mA |
| Schaltstrom | |
| - Ohmsche Last: | 6 A |
| - Leuchtstofflampen: | 3 AX |
| Anschlussleistung | |
| - Ohmsche Last: | 1380 W |

| | |
|------------------------|------------------------|
| - Kapazitive Last: | 690 VA (560 µF) |
| Anschlussquerschnitt: | max. 4 mm ² |
| Funkfrequenz: | 868,0 bis 868,6 MHz |
| Reichweite (Freifeld): | ca. 100 m |

Hinweise

- Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Abmessungen in mm

Ø 53 H 28
