











eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz 1fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	5490 01	1/5	107,82	42	4010337885610
 Reinweiß glänzend	5490 03	1/5	107,82	42	4010337885627
 Reinweiß seidenmatt	5490 27	1/5	107,82	42	4010337885689
 Anthrazit	5490 28	1/5	110,53	42	4010337885696
 Farbe Alu	5490 26	1/5	112,32	42	4010337885672
 Schwarz matt	5490 005	1	112,32	42	4010337053385
 Edelstahl	5490 600	1/5	119,51	42	4010337021193
 Bronze	5490 603	1/5	118,60	42	4010337885702
 Messing	5490 604	1/5	118,60	42	4010337885719



Chrom

5490 605

1/5

118,60

42

4010337011460

Merkmale

- Der eNet Funk Schalt- bzw. Dimmaufsatz ermöglicht das manuelle und funkgesteuerte Bedienen von System 2000 Schalt- und Dimmeinsätzen.
- Auswertung von Nebenstellen.
- Szenenbetrieb.
- Statusrückmeldung an eNet Funksender.
- Statusanzeige des Schaltzustands über LED.
- Einschalthelligkeit speicherbar in Kombination mit Unterputz-Dimmeinsatz.

Mit eNet Server einstellbar.

- Maximal- bzw. Minimalhelligkeit.
- Dimmgeschwindigkeit.
- Nachlaufzeit.
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
- Auf- bzw. Abdimmrampe.
- Abschaltvorwarnung.
- Dauer-Ein, Dauer-Aus.
- Hotelfunktion.
- Lichtregelung.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld):	ca. 100 m

Hinweise

- Der Betrieb auf System 2000 Nebenstelleneinsätzen ist nicht möglich.
-