


TKS-IP-Datenschnittstelle



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 5500 000 | 1 | 323,36 | 10 | 4010337052685 |

Merkmale

- Die Datenschnittstelle dient dazu, die derzeitige Pushbutton-Inbetriebnahme um eine komfortable Inbetriebnahme mittels PC/Laptop zu erweitern und den 2-Draht-Bus an IP anzubinden.
- Projektierung über Gira Projekt Assistent (GPA).
- Inbetriebnahme großer Projekte.
- Auslesen der Projektierungsdaten von Bestandsanlagen.
- Anbindung Gira 2-Draht-Bus an IP.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Spannungsversorgung | |
| - 2-Draht-Bus: | DC 24 V \pm 2 V |
| - Zusatzversorgung: | DC 12 V bis 26 V |
| - Stromaufnahme: | max. 5 mA |
| Anschlüsse | |
| - 2-Draht-Bus: | 2 x Steckklemme |
| - Zusatzversorgung: | 2 x Steckklemme |
| Optische Anzeige | |
| - Modus: | orange |
| - Fkt./Prog.: | grün |
| IP-Kommunikation: | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 93 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Schutzklasse: | III (nach IEC 61140) |

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2
