



System 106 Aufputz-Gehäuse 3fach



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Verkehrsweiß (lackiert) | 5503 902 | 1 | 167,09 | 20 | 4010337022923 |
|  Anthrazit | 5503 910 | 1 | 167,09 | 20 | 4010337022930 |

Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.

Merkmale

- Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm.
- Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
- Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet.

Hinweise

- Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.

Lieferumfang

- Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlusswiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: Aufputz-Gehäuse 1fach).

Abmessungen in mm

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 1fach: | 106,5 | 106,5 | 23,35 |
| 2fach: | 106,5 | 213,0 | 25,35 |
| 3fach: | 106,5 | 319,5 | 25,35 |
| 4fach: | 106,5 | 426,0 | 25,35 |
| 2 x 2fach: | 213,0 | 213,0 | 25,35 |
| 5fach: | 106,5 | 532,5 | 25,35 |
