

System 106 Sprachmodul IP



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Edelstahl	5592 920	1	558,96	30	4010337112754
Aluminium	5592 926	1	490,15	30	4010337112761
Verkehrsweiss (lackiert)	5592 902	1	459,87	30	4010337112778
Edelstahl V4A	5592 914	1	661,19	30	4010337112785
Bronze	5592 921	1	661,19	30	4010337112792
Schwarz matt (lackiert)	5592 925	1	661,19	30	4010337112808

Merkmale

- Das Sprachmodul IP ermöglicht eine hochwertige Audio-Kommunikation zwischen Innen- und Außenbereich in HD-Qualität mit Vollduplex-Freisprechfunktion.
- Zwei integrierte Mikrofone und ein witterfester Lautsprecher sorgen für eine klare Verständigung – selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen, die durch Active Noise Cancelling (ANC) effektiv unterdrückt werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE).
- Alle weiteren System 106 Module der Türstation werden über das Sprachmodul IP mit Spannung versorgt.

Technische Daten

Spannungsversorgung:

PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen Abgabeleistung von 30 W eingesetzt werden.

Schutzklasse:

III (SELV)

Leistungsaufnahme

- Ruhezustand: 1,75 W
- Audio-Sprechzustand: 2,50 W
- Video-Sprechzustand: 2,76 W

Anschlüsse

- Netzwerk und PoE Versorgung: RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben)
- Videokomponenten:
 - 1 x Anschluss Kameramodul
 - 1 x Anschluss Rufdisplaymodul
 - 2 x Steckerleiste
- System:

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +50 °C

Schutzklasse:

IP54

Abmessungen in mm:

B 106,5 x H 106,5 x T 28,7