



## Einsatz USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kupplung, USB, Kabelpeitsche



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 5686 03     | 1  | 61,12              | 01 | 4010337462125 |
|  Schwarz matt    | 5686 10     | 1  | 61,12              | 01 | 4010337462132 |

### Technische Daten

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einbautiefe              |             |
| - Kupplung:              | mind. 20 mm |
| - Kabelpeitsche:         | mind. 46 mm |
| Länge der Kabelpeitsche: | 200 mm      |

### Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Installationsempfehlung: Kaiser Elektronik-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40