



Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet und SAT-F-Buchse Kupplung, SAT-F, Schneidklemme



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	5697 03	1/5	56,20	01	4010337463399
 Schwarz matt	5697 10	1/5	56,20	01	4010337463405

Technische Daten

Einbautiefe:	35 mm
Wellenimpedanz bei SAT:	75 Ω
Für Innenleiter:	\varnothing 0,6 bis 1 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Installationsempfehlung: Kaiser Electronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40