



## Ruftaster mit Nebensteckkontakt Plus



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend  | 5901 01     | 1/5 | 83,76              | 34 | 4010337085027 |
|  Reinweiß glänzend | 5901 03     | 1/5 | 83,76              | 34 | 4010337085041 |

### Merkmale

- Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
- Buchse für Ruf- bzw. Notrufauslösung über ein angeschlossenes Bediengerät.
- Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.

### Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Anschlüsse         |                       |
| - Zimmerbus:       | Steckklemme 5-polig   |
| - Sprachmodul:     | Buchse 6-polig        |
| - Stromstoßrelais: | Schraubklemme 4-polig |
| Nebensteckkontakt: | Buchse RJ45           |
| Einbautiefe:       | 32 mm                 |

### Hinweise

- Freisprechfunktion nach Rufauslösung über angeschlossenes Sprachmodul.
- Diskretes Sprechen über angeschlossenes Patientenhandgerät.