



Ruftaster mit Nebensteckkontakt und Diagnostikbuchse Plus



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	5906 01	1/5	103,81	34	4010337085577
 Reinweiß glänzend	5906 03	1/5	103,81	34	4010337085584

Merkmale

- Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht.
- Buchse für Ruf- bzw. Notrufauslösung über ein angeschlossenes Bediengerät.
- Auslösen des Diagnostikrufs durch ein angeschlossenes medizinisch technisches Gerät.
- Rufkreisüberwachung bei Steckerabwurf.

Technische Daten

Anschlüsse	
- Zimmerbus:	Steckklemme 5-polig
- Sprachmodul:	Buchse 6-polig
- Stromstoßrelais:	Schraubklemme 4-polig
Nebensteckkontakt:	Buchse RJ45
Diagnostikbuchse:	Buchse RJ11
Einbautiefe:	32 mm

Hinweise

- Freisprechfunktion nach Rufauslösung über angeschlossenes Sprachmodul.
 - Diskretes Sprechen über angeschlossenes Patientenhandgerät.
 - Wichtiger Hinweis zur Zweckbestimmung!
- Der Anschluss von aktiven Medizinprodukten an der Diagnostikbuchse liegt in der alleinigen Verantwortung des Betreibers. Das Gira Rufsystem wird dadurch Teil eines medizinisch elektrischen Systems, es darf nur zur Weiterleitung von Informationen, unter Beachtung der DIN EN 60601-1-8 genutzt werden. Es darf nicht als Teil eines Verteilten Alarmsystems nach DIN EN 60601-1-8 verwendet werden, da eine

verlässliche Übertragung von Signalen (Alarmen) nicht garantiert ist. Wird die Zweckbestimmung durch den Betreiber verändert und das Rufsystem als Teil eines medizinisch elektrischen Systems zur Weiterleitung von Alarmen verwendet, ist dies im Sinne § 12 MPG eine Eigenherstellung. Verwendet ein Betreiber das Gira Rufsystem als Teil eines Verteilten Alarmsystems gemäß der Definition der DIN EN 60601-1-8, dann betreibt er das Gira Rufsystem außerhalb der von Gira festgelegten Zweckbestimmung.
