


Mecanismo caja de conexión de antena (UD2415ST)



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	0042 00	1/5	01	4010337042006

Características

- Caja de paso de 2 elementos en tecnología enchufable.
- Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
- Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
- Paso de CC desde la conexión de satélite hacia la entrada y circulación bidireccional entre la entrada y la salida con puenteo de la tensión continua.
- El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
- Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia de TV

- Rango de frecuencia: De 5 a 862 MHz
- Desacoplamiento: > 40 dB
- Atenuación de paso: 1,2 dB
- Amortiguación: Conector R/TV: 13 dB

Banda de frecuencia de SAT

- Rango de frecuencia: De 950 a 2400 MHz
- Desacoplamiento: > 35 dB
- Atenuación de paso: 2 dB
- Amortiguación: Conector SAT: 14 dB

Profundidad de instalación: 27 mm

Notes

- Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite.
- Solo para la sujeción por tornillos.