

**Pulsador 10 A 250 V~ con tecla basculante recta y visor de control
Contacto inversor, 1 polo**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	0120 201	1/5	11	4010337065982
 blanco mate	0120 27	1/5	01	4010337029465
 antracita	0120 28	1/5	11	4010337029489
 color aluminio	0120 26	1/5	11	4010337029472
 negro mate	0120 005	1/5	11	4010337037927
 acero inoxidable	0120 600	1/5	11	4010337021247

Datos técnicos

Profundidad de instalación: 28 mm

Sección de conexión
- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm²

Notes

- También se puede conectar con iluminación.
 - Sujeto a disponibilidad.
-