







Interruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta
Interruptor de conmutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	0124 201	1/5	01	4010337052715
 blanco mate	0124 27	1/5	01	4010337029403
 antracita	0124 28	1/5	11	4010337029427
 color aluminio	0124 26	1	11	4010337029410
 negro mate	0124 005	1	11	4010337037958
 acero inoxidable	0124 600	1	11	4010337021230

Datos técnicos

Profundidad de instalación:	28 mm
Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm ²
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W

Notes

- También se puede conectar con iluminación.
 - Sujeto a disponibilidad.
-

En la entrega

- En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.
-