


**Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos
Interruptor en serie**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|----------|-----|----|---------------|
|  blanco brillante | 0125 112 | 1/5 | 01 | 4010337043805 |

Datos técnicos

Profundidad de instalación

| | |
|-------------|-------|
| - 0125 ...: | 28 mm |
| - 0128 ...: | 32 mm |

Sección de conexión

| | |
|--|---------------------|
| - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

Potencia nominal

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Notes

- Sujeto a disponibilidad.