




## Interruptor pulsador de 10 AX 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Interruptor de conmutación de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	0128 66	1	13	4010337128663
 antracita	0128 67	1	13	4010337128670
 color aluminio	0128 65	1	13	4010337128656

### Datos técnicos

#### Profundidad de montaje

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

#### Sección de conexión

- para cables rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------------	---------------------

#### Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

### Notes

- Con pulsadores en relieve.
- Pieza de fijación enroscable opcional para protección antirrobo. De esta forma no es necesario fijar con tacos el marco cobertor.