




## Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Conmutador de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	0128 66	1	13	4010337128663
 antracita	0128 67	1	13	4010337128670
 color aluminio	0128 65	1	13	4010337128656

### Datos técnicos

#### Profundidad de instalación

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

#### Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
--	---------------------

#### Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

### Notes

- Con pulsadores en relieve.
- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
- Sujeto a disponibilidad.