




Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Conmutador de 2 elementos



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|---------|----|----|---------------|
|  blanco | 0128 66 | 1 | 13 | 4010337128663 |
|  antracita | 0128 67 | 1 | 13 | 4010337128670 |
|  color aluminio | 0128 65 | 1 | 13 | 4010337128656 |

Datos técnicos

Profundidad de instalación

| | |
|-------------|-------|
| - 0125 ...: | 25 mm |
| - 0128 ...: | 28 mm |

Sección de conexión

| | |
|--|---------------------|
| - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

Potencia nominal

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Notes

- Con pulsadores en relieve.
- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
- Sujeto a disponibilidad.