









**Interruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante**  
**Interruptor de conmutación universal**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	0136 01	1/5	01	4010337136019
 blanco brillante	0136 03	1/5	01	4010337136033
 blanco mate	0136 27	1/5	01	4010337136279
 antracita	0136 28	1/5	11	4010337136286
 color aluminio	0136 26	1/5	11	4010337136262
 negro mate	0136 005	1/5	11	4010337037941
 gris mate	0136 015	1/5	11	4010337077190
 acero inoxidable	0136 600	1/5	11	4010337021766

**Datos técnicos**

Profundidad de instalación: 28 mm

Sección de conexión  
- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:

100 W

---

## Notes

- También se puede conectar con iluminación.
  - Sujeto a disponibilidad.
- 

## En la entrega

- En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.
-