




## Interruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante Interruptor de conmutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	0136 66	1/5	13	4010337136668
 antracita	0136 67	1/5	13	4010337136675
 color aluminio	0136 65	1/5	13	4010337136651

### Datos técnicos

Profundidad de instalación:	28 mm
Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
Potencia nominal - LEDi/ CFLi:	100 W

### Notes

- Con pulsadores en relieve.
- Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
- También se puede conectar con iluminación.
- Sujeto a disponibilidad.

### En la entrega

- En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.