


Interruptor con tirador 10 AX de 250 V~ Interruptor de conmutación universal



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---------|----|----|---------------|
|  blanco | 0146 13 | 1 | 13 | 4010337146131 |

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------|
| Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm ² |
| Potencia nominal - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Notes

- Para montaje mural y en techo.
- También se puede conectar con iluminación.
- Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

- Todos los dispositivos se suministran completos con placa de montaje, entrada para canales y para cables.