


**Pulsador o interruptor de persianas de 1 polo 10 A 250 V~ con campo de rotulación**  
**Pulsador o interruptor para grupos**



| Especificación  | Ref.    | UE | SP | EAN           |
|---|---------|----|----|---------------|
|  gris | 0154 30 | 1  | 14 | 4010337154303 |

#### Datos técnicos

|  |                     |
|--|---------------------|
| Sección de conexión<br>- para conductores rígidos hasta: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Potencia nominal<br>- LEDi / CFLi:                       | 100 W               |

#### Notes

- Función de pulsador al girar el interruptor giratorio. Tras quitar el bloqueo de latón, función de pulsador al girar ligeramente el interruptor giratorio. Al girar por completo el interruptor giratorio se encaja el interruptor.

#### En la entrega

- Se adjunta placa de rotulación en blanco.