







## Marco cobertor Gira E1 antracita



| Especificación   | Ref.     | UE  | SP | EAN           |
|--|----------|-----|----|---------------|
|  1 elemento                      | 0211 152 | 10  | 11 | 4010337125969 |
|  2 elementos                    | 0212 152 | 10  | 11 | 4010337125976 |
|  2 elementos sin listón central | 1002 152 | 1   | 11 | 4010337125983 |
|  3 elementos                    | 0213 152 | 1/5 | 11 | 4010337125990 |
|  4 elementos                    | 0214 152 | 1/5 | 11 | 4010337126027 |
|  5 elementos                    | 0215 152 | 1/5 | 11 | 4010337126041 |

### Características

- A prueba de rotura.

### Notes

- También indicado para instalaciones en superficie.  
- Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua.