








Marco cobertor Gira E2 blanco mate



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|--|---------|--------|----|---------------|
|  1 elemento | 0211 22 | 10/100 | 01 | 4010337211228 |
|  1,5 elementos | 1001 22 | 10 | 01 | 4010337881322 |
|  2 elementos | 0212 22 | 10/100 | 01 | 4010337212225 |
|  2 elementos sin listón central | 1002 22 | 10 | 01 | 4010337002222 |
|  3 elementos | 0213 22 | 1/5 | 01 | 4010337213222 |
|  4 elementos | 0214 22 | 1/5 | 01 | 4010337214229 |
|  5 elementos | 0215 22 | 1/5 | 01 | 4010337215226 |

Notes

- También indicado para instalaciones en superficie.
- Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua.