


**Regulador de temperatura ambiente 230/10 (4) A~  
con contacto NC, interruptor de desconexión y luz piloto**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	0392 112	1/5	02	4010337045076

**Datos técnicos**

Tensión nominal:	230 V CA, 50 Hz
Corriente nominal:	10 (4) A
Potencia de conexión:	2200 W
Diferencia de temperatura de conmutación:	aprox. 0,5 K
Reducción nocturna:	aprox. 4 K
Clase energética:	I = 1 %
Temperatura ambiente:	+5 °C hasta +30 °C

**Notes**

- Sólo para fijación con tornillos.
- Diseño plano.