


## Regulador de temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contacto NC, interruptor de desconexión y luz piloto



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	0393 112	1/5	02	4010337065548

### Datos técnicos

Tensión nominal:	24 V CA
Corriente nominal:	10 (4) A
Potencia de conexión:	aprox. 240 W
Diferencia de temperatura de conmutación:	aprox. 0,5 K
Reducción nocturna:	aprox. 4 K
Clase energética:	I = 1 %
Profundidad de montaje:	25 mm
Temperatura ambiente:	+5 °C hasta +30 °C

### Notes

- Sólo para fijación con tornillos.
- Diseño plano.