


## Regulador de temperatura ambiente de 24/5 (2) A~ con conmutador



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	0397 112	1/5	02	4010337065586

### Datos técnicos

Tensión nominal:	24 V CA
Corriente nominal	
- Calentamiento (contacto NC):	10 (4) A
- Refrigeración (contacto NA):	5 (2) A
Potencia de conexión	
- Calentamiento (contacto NC):	aprox. 240 W
- Refrigeración (contacto NA):	aprox. 120 W
Diferencia de temperatura de conmutación:	aprox. 0,5 K
Clase energética:	I = 1 %
Profundidad de montaje:	25 mm
Temperatura ambiente:	+5 °C hasta +30 °C

### Notes

- Sólo para fijación con tornillos.
- Diseño plano.