

Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~, tapa abatible y shutter
Montaje en superficie protegido del agua



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 gris	0485 30	1	14	4010337485308

Características

- Con bornes atornillados.
- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

- Sección de conexión
- Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm²
- Temperatura ambiente
- Shutter: de 0 °C a 45 °C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.