




**Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~
con marco integrado, sin garras de fijación para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento
Standard 55 con bornes enchufables**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---------|----|----|---------------|
|  blanco crema brillante | 0788 01 | 10 | 01 | 4010337788010 |
|  blanco brillante | 0788 03 | 10 | 01 | 4010337788034 |
|  blanco mate | 0788 04 | 10 | 01 | 4010337788041 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Profundidad de instalación: | 25 mm |
| Sección de conexión - Para conductores de: | 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |

Notes

- Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.