

**Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación  
color aluminio**



| Especificación          | Ref.    | UE  | SP | EAN           |
|-------------------------|---------|-----|----|---------------|
| 1 elemento              | 1091 25 | 10  | 11 | 4010337084051 |
| 2 elementos, horizontal | 1092 25 | 10  | 11 | 4010337084112 |
| 2 elementos, vertical   | 1102 25 | 10  | 11 | 4010337084143 |
| 3 elementos, horizontal | 1093 25 | 1/5 | 11 | 4010337084181 |
| 3 elementos, vertical   | 1103 25 | 1/5 | 11 | 4010337084228 |
| 4 elementos, horizontal | 1094 25 | 1/5 | 11 | 4010337084266 |
| 4 elementos, vertical   | 1114 25 | 1/5 | 11 | 4010337084303 |
| 5 elementos, horizontal | 1095 25 | 1   | 11 | 4010337084389 |
| 5 elementos, vertical   | 1115 25 | 1/5 | 11 | 4010337084341 |

## Características

- A prueba de rotura.
- Estanco a la niebla de pulverización.
- Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
- Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.
- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

---

## Notes

- No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.
-