

Luz de señalización LED de 230 V~ roja/verde



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	1171 00	1	02	4010337049289

Características

- Con la luz de señalización se pueden instalar señales sencillas, p. ej., en consultas médicas, salas de conferencias o habitaciones de hotel.
- Toda la superficie de 55 x 55 mm se ilumina de forma homogénea; la mitad superior, en color rojo y la mitad inferior, en color verde.
- Las dos mitades se pueden activar por separado, p. ej. con un interruptor en serie.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia:	1,0 W/5,6 VA
Intensidad luminosa	
- rojo:	0,1 cd
- verde:	0,3 cd
Profundidad de instalación:	30 mm
Sección de conexión	
- Máximo:	2,5 mm ²
Temperatura ambiente:	0 °C a +40 °C

En la entrega

- Se adjuntan dos placas de rotulación: "Bitte warten" / "Bitte eintreten" y "Do not disturb" / "Make up room".

Dimensiones en mm

Superficie: B 55 AI 55
