


Mecanismo de regulación de lámparas incandescentes con interruptor de conmutación por presión



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 100 – 1000 W	1181 00	1/5	02	4010337003939

Características

- Regulación de lámparas incandescentes y halógenos de alta tensión con 230 V CA, 50 Hz.
- Protección electrónica contra cortocircuitos.
- Protección automática contra sobretensión con rearmado.
- Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230/240 V CA, 50 Hz
Potencia conectada a 25 °C	
- Lámparas incandescentes:	100 hasta 1000 W
- Lámparas halógenas de alta tensión:	100 hasta 1000 W
Profundidad de instalación:	32 mm
Temperatura ambiente:	de +5 °C a +45 °C

Notes

- En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.