

Intercomunicador interior para montaje en superficie



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco crema brillante	1250 01	1	18	4010337010470
blanco brillante	1250 03	1	18	4010337010487
blanco mate	1250 27	1	18	4010337010500
antracita	1250 28	1	18	4010337010517
color aluminio	1250 26	1	18	4010337010494
negro mate	1250 005	1	18	4010337038641
gris mate	1250 015	1	18	4010337082934
acero inoxidable	1250 600	1	18	4010337020950

Características

- Intercomunicador interior para montaje en superficie completamente premontado. Esto permite un montaje rápido y limpio.
- Gran variedad de diseño gracias a la integración en la gama de interruptores, consiguiendo un aspecto uniforme entre los intercomunicadores y la instalación eléctrica.
- Posibilidad de montaje tanto con o sin marco de cubierta.
- Montaje sencillo en la placa de montaje gracias a los bornes de tornillo insertables. El contacto con el intercomunicador interior se realiza insertando el intercomunicador interior en la placa de montaje.
- Desmontaje sencillo del intercomunicador interior para trabajos de renovación.
- Orificios de sujeción para el montaje.
- Transmisión de señal y alimentación del intercomunicador interior a través de un bus de 2 hilos protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
- Posibilidad de conmutación en paralelo de hasta 3 intercomunicadores interiores (en caso de suministro de tensión a través del bus de 2 hilos).
- Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
- Distintos tonos para llamadas externas, llamadas internas o llamadas desde otra planta.
- Selección de cinco melodías del tono de llamada diferentes que pueden asignarse de forma individual a cada una de las teclas de llamada.
- Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
- Función de refuerzo si hay ruidos de fondo muy intensos durante la comunicación de voz.
- Bloqueo de otros oyentes.
- Pulsador de control con diodos luminosos integrados para la indicación de estado.

Las teclas de control del intercomunicador interior en superficie controlan las siguientes funciones en combinación con el actuador de conmutación o el actuador de conmutación empotrado:

- Conmutación de luz y otras funciones.
- Activación del contacto de apertura de puerta.
- Ajuste de la melodía del tono de llamada.
- Conexión y desconexión del tono de llamada.
- Recepción de llamada.
- Activación de la función de refuerzo.
- Ajuste del volumen del tono de llamada y del volumen de voz.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica: 26 V CC \pm 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Temperatura ambiente: de 0 °C a +50 °C

Conexiones

- Bus de 2 hilos: 2 bornes de tornillo
- Pulsador de llamada de planta: 2 bornes de tornillo

Notes

- Posibilidad de montaje sin marco cobertor.
- Para el montaje en conjunción con la System 55 o Gira F100 es necesario un marco cobertor de 2 elementos sin listón intermedio.
- Para el montaje en una caja de mecanismo es necesario un marco cobertor
- Con este componente se pueden montar sistemas de intercomunicación con hasta 70 usuarios (p. ej., 1 altavoz para montaje, 5 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 68 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).

Dimensiones en mm

System 55:	B 55	AI 127	Pr 20
Gira F100:	B 70	AI 142	Pr 20