



## Columna de alimentación Gira con 3 unidades libres, 491 mm de altura sin equipar



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 antracita	1345 28	1	17	4010337345282
 color aluminio	1345 26	1	17	4010337345268

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

### Características

- Columna de alimentación Gira libremente equipable.
- El cliente puede equipar las tres unidades libres como desee con mecanismos para dispositivos de la gama TX\_44 o del System 55.

### Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada): IP44

### Notes

- En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
- En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
- Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
- Fijación con 1 taco.

## En la entrega

- El marco cobertor de 3 elementos TX\_44 se incluye en la entrega.
- El material de fijación se incluye en la entrega.

---

## Dimensiones en mm

Base:	B 229	Al 10	Pr 155
Columna:	B 142	Al 491	Pr 75

---