

Columna de alimentación Gira con 6 unidades libres, 769 mm de altura sin equipar



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 antracita	1351 28	1	17	4010337351283
 color aluminio	1351 26	1	17	4010337351269

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los araños.

Características

- Columna de alimentación Gira libremente equipable con 6 unidades libres.
- Las seis unidades libres se pueden equipar individualmente por parte del cliente con mecanismos para dispositivos de la gama de interruptores Gira TX_44 o del System 55.

Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada): IP44

Dimensiones

- Base: An 229 x Al 10 x P 155 mm
- Columna: An 142 x Al 769 x P 75 mm

Notes

- En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible

opcionalmente.

- En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
- Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
- Fijación con 1 tazo.

En la entrega

- En la entrega se incluyen dos marcos cobertores Gira TX_44 de 3 elementos.
- El material de fijación se incluye en la entrega.