



## Columna de alimentación Gira con 4 unidades libres, 1400 mm de altura sin equipar



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 antracita	1354 28	1	17	4010337354284
 color aluminio	1354 26	1	17	4010337354260

Columna de alimentación Gira y columnas de iluminación con y sin elementos de iluminación para el exterior. Las columnas están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de hasta 1400 mm también están fabricadas en aluminio con recubrimiento de polvo. Las bases de las columnas de a partir de 1400 mm están fabricadas en acero con recubrimiento de polvo. Respectivamente en color antracita conforme al estándar GSB. La superficie es resistente a la intemperie y a las radiaciones ultravioletas, a la suciedad y a los arañazos.

### Características

- Columna de alimentación Gira libremente equipable con 4 unidades libres.
- El cliente puede equipar las cuatro unidades libres como desee con interruptores para dispositivos de la gama Gira TX\_44 o del System 55.

### Datos técnicos

Tipo de protección (tapa del dispositivo cerrada): IP44

### Notes

- En las columnas hasta 1400 mm de altura, la fijación se realiza en zócalo de piedra y hormigón con una barra subterránea disponible opcionalmente.
- En las columnas a partir de 1400 mm de altura, la fijación se realiza solo con 3 tacos para grandes cargas pesadas en piedra u hormigón.
- Recomendación: monte el interruptor diferencial antes que el dispositivo.
- Fijación con tres tacos para grandes cargas.

- En caso necesario, la separación eléctrica de la tensión de red y la baja tensión se puede llevar a cabo con los accesorios incluidos.

---

## En la entrega

- Marco cobertor Gira TX\_44 de 4 elementos incluido en la entrega.
  - El material de fijación se incluye en la entrega.
- 

## Dimensiones en mm

Base:	B 229	Al 10	Pr 155
Columna:	B 142	Al 1400	Pr 75

---