


Accionamiento de regulación térmico de 24 V~



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	2179 00	1	06	4010337016731

Características

- Accionamiento de regulación térmico para la activación de válvulas de la calefacción para la regulación individual de habitaciones.
- Compatible con el sistema de adaptador de válvula y con el cable de conexión del predecesor.
- Indicador de estado abierto o cerrado.
- Funcionamiento en modo First-Open para el montaje y la puesta en funcionamiento sencillas.
- Cerrado sin corriente.

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento:	CA/CC 24 V
Potencia de funcionamiento:	aprox. 1 W
Carrera de la válvula:	4 mm
Temperatura ambiente:	de 0 °C a 60 °C
Fuerza de regulación:	100 N
Grado de protección:	IP54
Cable de conexión	
- Sección transversal:	2 x 0,75 mm ²
- Longitud:	1 m

En la entrega

- Adaptador de válvula de 80 VA para las siguientes válvulas angulares incluido en la entrega. Heimeier, MNG (a partir de 1998), Oventrop M30x1,5 (a partir de 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partir de 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partir de 1999), IVAR, Strawa (a partir de 2003, nuevo soporte), Taco (para accionamiento Alpha a partir de 2005), Emmeti, distribuidor Caleffi serie 670, válvula distribuidora de 4 vías Bianchi, válvula angular Nereus DN 10.

Dimensiones en mm

B 58

Al 58

Pr 45
