



## Mecanismo de alimentación eléctrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo A



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 negro	2359 00	1/5	02	4010337084655

### Características

- Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A.
- Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares.

### Datos técnicos

Corriente de carga:	máx. 3 A
Tensión nominal	
- primaria:	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
- secundaria:	5 V (± 5%)
Stand-by:	≤ 0,15 W
Profundidad de instalación:	32 mm
Temperatura ambiente:	de +10 °C a +40 °C
Eficiencia:	≥ 75%
Conformidad con las normas:	DIN EN 60950-1/A2

### En la entrega

- El cable USB tipo A no está incluido en el volumen de suministro.