© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Reservados todos los derechos

www.gira.com

Mecanismo de alimentación électrica USB de 2 elementos Tipo A / tipo C



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco	2349 00	1/5	02	4010337104681
negro	2369 00	1/5	02	4010337075905

Características

- Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
- Apropiado como cargador, p. ej., para teléfonos móviles y dispositivos similares.

Datos técnicos

Corriente de carga: máx. 3 A

Tensión nominal

- primaria: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

- secundaria: 5 V (± 5%)

Stand-by: \leq 0,15 W

Profundidad de instalación: 32 mm

Temperatura ambiente: de +10 °C a +40 °C

Eficiencia: $\geq 75\%$

Conformidad con las normas: DIN EN 60950-1/A2

En la entrega

- Los cables USB no se incluyen en el volumen de suministro.