








## Transmisor de pared inalámbrico EnOcean de 1 elemento



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 crema brillante	2421 01	1	02	4010337463825
 blanco brillante	2421 03	1	02	4010337463832
 blanco mate	2421 27	1	02	4010337463849
 antracita	2421 28	1	02	4010337463856
 color aluminio	2421 26	1	02	4010337463870
 negro mate	2421 005	1	02	4010337037088
 gris mate	2421 015	1	02	4010337084136

### Características

- Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
- Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externo. La energía de envío se genera a partir de energía mecánica pulsando la tecla basculante.

- Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

---

## Datos técnicos

Radiofrecuencia:	868,3 MHz
Alcance	
- Al aire libre:	Hasta 300 m
- En edificios:	aprox. 30 m
Temperatura ambiente:	-25 °C a +65 °C
Humedad del aire:	0 al 95 %, (sin condensación)

---

## Notes

- Montaje en caja de mecanismo o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  - Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.
- 

## En la entrega

- El transmisor de pared inalámbrico, la placa de montaje, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-