








EnOcean, radioemisor de pared de 1 elemento



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2421 01	1	02	4010337463825
 blanco brillante	2421 03	1	02	4010337463832
 blanco mate	2421 27	1	02	4010337463849
 antracita	2421 28	1	02	4010337463856
 color aluminio	2421 26	1	02	4010337463870
 negro mate	2421 005	1	02	4010337037088
 gris mate	2421 015	1	02	4010337084136

Características

- Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
- Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.

- Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

Datos técnicos

Radiofrecuencia: 868,3 MHz

Alcance

- Al aire libre: Hasta 300 m
- En edificios: aprox. 30 m

Temperatura ambiente: de -25 °C a +65 °C

Humedad del aire: del 0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

- Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
 - Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.
-

En la entrega

- El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-