








## EnOcean, radioemisor de pared de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2422 01	1	02	4010337060420
 blanco brillante	2422 03	1	02	4010337060437
 blanco mate	2422 27	1	02	4010337060451
 antracita	2422 28	1	02	4010337060468
 color aluminio	2422 26	1	02	4010337060444
 negro mate	2422 005	1	02	4010337037095
 gris mate	2422 015	1	02	4010337084648

### Características

- Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
- Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.

- Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

---

## Datos técnicos

Radiofrecuencia:	868,3 MHz
Alcance	
- Al aire libre:	Hasta 300 m
- En edificios:	aprox. 30 m
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire:	del 0 al 95 %, (sin condensación)

---

## Notes

- Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  - Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.
- 

## En la entrega

- El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
-