




**Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con shutter y fuente de alimentación USB de 2 elementos  
Tipo A / tipo C**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
crema brillante	2459 01	1	02	4010337076223
 blanco brillante	2459 03	1	02	4010337076179
 blanco mate	2459 27	1	02	4010337076186
 antracita	2459 28	1	02	4010337076285
color aluminio	2459 26	1	02	4010337076193
negro mate	2459 005	1	02	4010337076209
gris mate	2459 015	1	02	4010337090151

**Características**

- Posibilidad de cargar un máximo de dos terminales simultáneamente mediante cable USB tipo A y tipo C.
- Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

## Datos técnicos

Tensión de entrada:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
Puerto USB:	1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensión de salida USB:	5 V CC
Corriente de carga	
- USB A:	máx. 2,4 A
- USB C:	máx. 3 A
Standby:	≤80 mW
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Profundidad de montaje:	32 mm
Temperatura ambiente:	+5° C a +35° C

---

## Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
- Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
- Se recomienda la utilización de una caja de mecanismo profunda.
- Apta solo para cables rígidos.

---

## En la entrega

- Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.
-