









**Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter y alimentación eléctrica USB de 2 elementos
Tipo A / tipo C**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	2459 01	1	02	4010337076223
 blanco brillante	2459 03	1	02	4010337076179
 blanco mate	2459 27	1	02	4010337076186
 antracita	2459 28	1	02	4010337076285
 color aluminio	2459 26	1	02	4010337076193
 negro mate	2459 005	1	02	4010337076209
 gris mate	2459 015	1	02	4010337090151
 acero inoxidable (pintado)	2459 600	1	02	4010337076148

Características

- Posibilidad de cargar hasta dos terminales simultáneamente mediante un cable USB de tipo A y tipo C.
- Pueden cargarse hasta dos terminales de manera simultánea.

Datos técnicos

Tensión de entrada: CA 220 - 250 V, 50/60 Hz

Conexión USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C

Tensión de salida USB: 5 V CC

Corriente de carga

- USB A: máx. 2,4 A

- USB C: máx. 3 A

Stand-by: ≤ 80 mW

Sección de conexión

- Para conductores de: 1,5 mm² a 2,5 mm²

Profundidad de instalación: 31 mm

Temperatura ambiente: +5° C a +35° C

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
- Si los ciclos de carga son largos, la carcasa del producto se puede calentar.
- Se recomienda la utilización de una caja profunda.
- Solo para conductores rígidos.

En la entrega

- Los cables USB de tipo A o C no están incluidos en el volumen de suministro.